



**Kliješta za cijevi s plastičnim čeljustima Površina atramentirana u crnoj boji,
Ukupna duljina: 250mm**



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	813052 250
GTIN	4003773078470
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

S izmjenjivim 2K plastičnim čeljustima.

Zglob podesiv u 25 položaja. Brzo podešavanje koraka pomoću gumba s oprugom. Ručke presvučene plastikom.

Upotreba:

Za vijčane spojeve, dosjede i kromirane odnosno polirane obratke.

Materijal:

Krom-vanadij-elektročelik, kovan. Površina atramentirana u crnoj boji.

Tehnički opis

ukupna duljina	250 mm
Stezni raspon	75 mm
Izvedba čeljusti	plastika
Površina	kromirani
Vrsta proizvoda	Kliješta za cijevi