

**Jednoručna stega, premjestiva s rotirajućom ručicom, Stezni raspon: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	860288 300
GTIN	4008158041995
Razred artikla	83K

Opis**Izvedba:**

Gornji i donji dio od poliamida pojačanog staklenim vlaknima. Šina šupljeg profila od bruniranog čelika. Plastično kućište štiti mehanizam ručke od prašine i odvojenih čestica. S jedne strane, ručica se može postaviti tako da se postiže optimalan položaj pumpanja i tako postiže bolja primjena sile. S druge strane, ručica se nakon postupka stezanja može i izvući iz radnog područja. To omogućuje korištenje nekoliko stega u najmanjem prostoru.

- **Plastična drška s 2 komponente i polugom pumpe.**
- **Inovativni mehanizam rotacije od 360° omogućava postavljanje hvatišta oko vodilice.**
- **Mehanizam zapora u 12 koraka za sigurno držanje položaja držača.**
- **Velike stezne površine s izmjenjivim zaštitnim kapama.**
- **Sila stezanja do 1400 N.**
- **Za određivanje položaja stezaljki bez alata za širenje.**
- **Rad jednom rukom bez napora.**

Tehnički opis

Istovar	80 mm
Presjek vodilice	18×5 mm

Oznaka proizvođača	EZ360
maksimalna sila stezanja	1400 Nm
Stezni raspon	300 mm
Širina širenja	195 - 465 mm
Težina	0,87 kg
Vrsta proizvoda	Stezačica