

**Kutna glodača glava 90° MEC17, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 40/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227510 40/4
GTIN	4960664452736
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Dugačke rezne oštrice omogućuju iznimno velike dubine rezanja.
Mali broj reznih oštrica.

Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	16 mm
maksimalna dubina reza ap maks	15,7 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	40 mm
Ø reza D _c	40 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229709 (T15; 3,5 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BDMT 170408
Broj oštrica Z	4
Kut uranjanja α _{maks}	0,45 stupanj
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	31,6 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	73 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	33 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229709
--------------	--------