



Kutna glodača glava 90° MECH17, Weldon drška, Ø D / Zeff: 40/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227653 40/2
GTIN	4960664526352
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Urezane izmjenjive rezne pločice za smanjene sile rezanja i vibracije. Za usporedbu omogućene su veće zahvatne širine a_e pri jednakim dubinama rezanja a_p .

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 170408
Duljina izboja L_1	73 mm
Ø reza D_c	40 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	136 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 1704
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	59 mm
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	2
Ø drške D_s h6	32 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229709 (T15; 3,5 Nm)
Broj izmjenjivih okretnih pločica	8
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229709
--------------	--------