



Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretni pod kutom od 15°, širina ključa: 15mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	614853 15
GTIN	4018754239207
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Integrirana račna sa 72 zuba omogućuje radni kut od samo 5° – za učinkovit rad čak i u najužem prostoru.

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran.

Napomena:

PAŽNJA!

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 614820

Tehnički opis

Duljina ključa L	202 mm
Visina prstena h ₂	8,4 mm
Širina otvor ključa b	31,3 mm
Ø prstena D	28 mm
Visina otvora ključa h ₁	7,5 mm
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromirani

Krajnji graničnik na strani otvora ključa	ne
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa	ne
s okretnom glavom	ne
Preklopna čegrtaljka	da
Vrsta proizvoda	Ključevi za vijke