



## Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretni pod kutom od 15°, širina ključa: 18mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 614853 18     |
| GTIN           | 4018754239238 |
| Razred artikla | 63A           |

### Opis

#### Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Integrirana račna sa 72 zuba omogućuje radni kut od samo 5° – za učinkovit rad čak i u najužem prostoru.

#### Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran.

#### Napomena:

**PAŽNJA!**

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 614820

### Tehnički opis

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Visina otvora ključa $h_1$ | 8,4 mm                    |
| Duljina ključa L           | 240 mm                    |
| Visina prstena $h_2$       | 11,5 mm                   |
| Ø prstena D                | 32 mm                     |
| Širina otvor ključa b      | 38 mm                     |
| Broj zubi                  | 72                        |
| Radni kut                  | 5 stupanj                 |
| Postupak izrade            | kovano u ljevačkom kalupu |
| Materijal                  | Čelik legiran kromom      |
| Površina                   | kromirani                 |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Krajnji graničnik na strani otvora ključa                      | ne                |
| Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa | ne                |
| s okretnom glavom  | ne                |
| Preklopna čegrtaljka   | da                |
| Vrsta proizvoda  | Ključevi za vijke |