



## Kutna glodača glava 90° MEC17, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 32/3mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227500 32/3
GTIN	4960664396191
Razred artikla	250

### Opis

#### Izvedba:

Dugačke rezne oštrice omogućuju iznimno velike dubine rezanja.<br>Mali broj reznih oštrica.

### Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BDMT 170408
Ø drške $D_s$ h6	32 mm
maksimalna dubina reza ap maks	15,7 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	130 mm
Ø reza $D_c$	32 mm
Duljina izboja $L_1$	40 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229709 (T15; 3,5 Nm)
Broj oštrica Z	3
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	23,6 mm
Interpolacija Ø $D_{maks}$	62 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	57 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,61 stupanj
Ø $D_3$	25 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Stezni vijak	229709
--------------	--------