

**Kutna glodača glava 90° MEC17, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227510 50/4
GTIN	4960664452743
Razred artikla	250

**Opis****Izvedba:**

Dugačke rezne oštrice omogućuju iznimno velike dubine rezanja.<br>Mali broj reznih oštrica.

**Tehnički opis**

Ø prihvatne rupe	22 mm
maksimalna dubina reza ap maks	15,7 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø reza D <sub>c</sub>	50 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BDMT 170408
Broj oštrica Z	4
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	0,34 stupanj
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	41,6 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	93 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	98 mm
$\varnothing D_3$	43 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Stezni vijak	229709
--------------	--------