

## Navoj Granični kontrolni trn za osnovne rupe 6H, Navoj: M10



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	486055 M10
GTIN	2050002073814
Razred artikla	48B

### Opis

**Izvedba:**

Nabrušeni prvi korak navoja odstranjuje grubu prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja. Izvedba prema DIN 2279 – 2299.

Oblik prema DIN 2245.

**Upotreba:**

Za metrički ISO navoj, desni DIN 13.

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Napomena:**

Kontrolnici za navoje s drukčijim usponima, Whitworth, trapezne, oble, UNC, UNF i NPT navoje i lijeve navoje dostupni su na upit.

### Tehnički opis

Standard	DIN 13
Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)
Polje tolerancije	H
Nagib navoja	1,5 mm
Razred tolerancije	6H
Navoji	M10
Kvaliteta	6
Vrsta navoja	M
Kalibriranje	L6

Vrsta proizvoda

Kontrolni trn NE-IDE

**Usluge**

KalibriranjeGranični kontrolni trn maks. Ø 20 mm

028300 20

DAkS kalibriranjeGranični kontrolni trn maks. Ø 60 mm

028340 60