

**Garant**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	964450 100X135
GTIN	4067263476771
Razred artikla	9GM

## Opis

### Izvedba:

Prostirke za industrijska radna mjesta za srednje do teške zahtjeve. Ergonomska gumena prostirka prikladna je za suha i mokra radna mjesta za hodanje i stajanje. Površina prostirke ima optimalno usklađenu točku okretanja i vrlo dobru otpornost na klizanje te dobro ležanje. Sa svih strana kosi rubovi osiguravaju pristup bez zapinjanja. Površina koja se vrlo lako čisti sa svojstvima reflektiranja svjetlosti. Podna prostirka otporna na ulje ima protupožarnu klasu Bfl-s1. Zbog elastičnih svojstava gumene smjese i posebne geometrije na stražnjoj strani, prostirka ima posebno amortizirajuće i aktivirajuće djelovanje te štiti od nezdrave hladnoće. Izdržljiva prostirka, pogodna za rad u više smjena. Električno vodljiva, površinski otpor manji od 107 Ω. Prostirka je označena ESD sigurnosnom oznakom.

### Dio isporuke:

Prostirka s ESD priključkom za uzemljenje (otvor za priključak za uzemljenje može se slobodno odabrati, priključak morate montirati sami).

## Tehnički opis

Debljina	16 mm
Materijal	Nitrilna guma (NBR)
Težina	20 kg
širina	100 cm
Duljina	135 cm
Klasa zaštite od požara	Bfl-s1

Tvrdoća prema Shoreu A	55
Udobnost kod stajanja	Protiv zamora
Udobnost kod stajanja	Protuklizni sustav
Udobnost kod stajanja	Izolacija (temperatura)
Zaštita od udaraca	Pod
Svojstvo materijala	otporna na ulje
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Boja	išarana tamno siva boja
Vrsta proizvoda	Prostirka za radno mjesto