

Garant**Kratke hlače Usluga, tamnomodre / crne, Konfekcijska veličina DE: 50****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 091053 50 |
| GTIN | 4067263516859 |
| Razred artikla | 01B |

Opis**Izvedba:**

Nova GARANT servisna kolekcija od **elastične mješovite tkanine s XLANCE® rastezljivim udjelom** za visoku fleksibilnost. Moderan kroj i sportski dizajn. Dugotrajna udobnost zahvaljujući **rastezljivim umetcima u 4 smjera od COOLMAX® materijala** na mjestima s povećanim zahtjevima rastezanja i pojačanog znojenja. Ugodan osjećaj nošenja za cijeli dan. Posebno lagano zahvaljujući kombinaciji **visokokvalitetnih tkanina „made in Europe“**. Zatvoreni YKK® patentni zatvarači za dugi vijek trajanja. **Prikladno za industrijsko pranje** prema EN ISO 15797. Postojana boja i oblik. Prikladno za sve primjene s velikim zahtjevima za kretanje, na primjer za radove održavanja.

Lagane GARANT radne kratke hlače od **elastične mješovite tkanine s XLANCE® rastezljivim udjelom** za visoku fleksibilnost. Moderan kroj i sportski dizajn. Dugotrajna udobnost zahvaljujući **rastezljivim umetcima u 4 smjera od COOLMAX® materijala** na mjestima s povećanim zahtjevima rastezanja i pojačanog znojenja. Ugodan osjećaj nošenja za cijeli dan. Posebno lagano zahvaljujući kombinaciji **visokokvalitetnih tkanina „made in Europe“**. Zatvoreni YKK® patentni zatvarači za dugi vijek trajanja. **Prikladno za industrijsko pranje** prema EN ISO 15797. Postojana boja i oblik. Prikladno za sve primjene s velikim zahtjevima za kretanje, na primjer za radove održavanja.

- **Podignuta stražnja traka oko struka izrađena od rastezljivog materijala.**
- **Dva stražnja džepa.**

- Džep za olovku i ravnalo.
- Džep s patentnim zatvaračem i džep za mobitel.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Konfekcijska veličina DE | 50 |
| Spol | Muškarci |
| Sastav tkanine | 4 % elastolefin |
| Sastav tkanine | 64% poliester |
| Sastav tkanine | 32% pamuk |
| Gramaza materijala / debljina tkanine | 220 g/m ² |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 |
| Pranje | Prikladno za industrijsko pranje |
| Pranje | 60 °C šareno rublje |
| Boja | tamnomodre / crne |
| Vrsta proizvoda | Radne hlače |