

Garant**Ženske radne hlače Usluga, siva / crna, Konfekcijska veličina DE: 44****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	091080 44
GTIN	4067263517085
Razred artikla	01B

Opis**Izvedba:**

Nova GARANT servisna kolekcija od **elastične mješovite tkanine s XLANCE® rastezljivim udjelom** za visoku fleksibilnost. Moderan kroj i sportski dizajn. Dugotrajna udobnost zahvaljujući **rastezljivim umetcima u 4 smjera od COOLMAX® materijala** na mjestima s povećanim zahtjevima rastezanja i pojačanog znojenja. Ugodan osjećaj nošenja za cijeli dan. Posebno lagano zahvaljujući kombinaciji **visokokvalitetnih tkanina „made in Europe“**. Zatvoreni YKK® patentni zatvarači za dugi vijek trajanja. Postojana boja i oblik. Prikladno za sve primjene s velikim zahtjevima za kretanje, na primjer za radove održavanja.

Ženske radne hlače s elastičnom trakom oko struka.

- **Povišena stražnja traka oko struka izrađena od rastezljivog materijala.**
- **Dva stražnja džepa.**
- **Cordura® ojačanje na koljenima.**
- **Džep za olovku i ravnalo.**
- **Džep s patentnim zatvaračem i džep za mobitel.**

Tehnički opis

Konfekcijska veličina DE	44
--------------------------	----

List s podacima

Spol	Žene
Sastav tkanine	32% pamuk
Sastav tkanine	4 % elastolefin
Sastav tkanine	64% poliester
Gramaza materijala / debljina tkanine	220 g/m ²
Pranje	60 °C šareno rublje
Boja	siva / crna
Vrsta proizvoda	Radne hlače