

**Garant****Ženske radne hlače Usluga, tamnomodre / crne, Konfekcijska veličina DE: 42****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	091081 42
GTIN	4067263517184
Razred artikla	01B

**Opis****Izvedba:**

Nova GARANT servisna kolekcija od **elastične mješovite tkanine s XLANCE® rastezljivim udjelom** za visoku fleksibilnost. Moderan kroj i sportski dizajn. Dugotrajna udobnost zahvaljujući **rastezljivim umetcima u 4 smjera od COOLMAX® materijala** na mjestima s povećanim zahtjevima rastezanja i pojačanog znojenja. Ugodan osjećaj nošenja za cijeli dan. Posebno lagano zahvaljujući kombinaciji **visokokvalitetnih tkanina „made in Europe“**. Zatvoreni YKK® patentni zatvarači za dugi vijek trajanja. **Prikladno za industrijsko pranje** prema EN ISO 15797. Postojana boja i oblik. Prikladno za sve primjene s velikim zahtjevima za kretanje, na primjer za radove održavanja.

**Ženske radne hlače** s elastičnom trakom za visoku udobnost nošenja.

- **Podignuta stražnja traka oko struka izrađena od rastezljivog materijala.**
- **Dva stražnja džepa.**
- **Džep za olovku i ravnalo.**
- **Džep s patentnim zatvaračem i džep za mobitel.**

**Tehnički opis**

Konfekcijska veličina DE	42
--------------------------	----

Sastav tkanine	4 % elastolefin
Sastav tkanine	32% pamuk
Sastav tkanine	64% poliester
Gramaza materijala / debljina tkanine	220 g/m <sup>2</sup>
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Pranje	60 °C šareno rublje
Pranje	Prikladno za industrijsko pranje
Boja	tamnomodre / crne
Vrsta proizvoda	Radne hlače