

Garant**Ženske radne hlače Industry, siva / crna, Konfekcijska veličina DE: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	091022 40
GTIN	4067263517634
Razred artikla	01B

Opis**Izvedba:**

Nova GARANT industrijska kolekcija od **otporne miješane tkanine s XLANCE® rastezljivim udjelom** za više slobode kretanja. Visoka udobnost nošenja zahvaljujući **rastezljivim umetcima u 4 smjera** u područjima s povećanim zahtjevima rastezanja. Posebno izdržljivo zahvaljujući kombinaciji visokokvalitetnih tkanina „**made in Europe**” i upotrebi **trostrukih šavova. Cordura® ojačanje** na koljenima otporno na habanje. Izbjegnite ogrebotine na komponentama sa **skrivenim YKK® patentnim zatvaračima**. Prikladno za industrijsko pranje. Postojana boja i oblik. Idealno za upotrebu u industrijskim radnim mjestima.

Ženske radne hlače s elastičnom trakom oko struka.

- **Povišena stražnja traka oko struka izrađena od rastezljivog materijala.**
- **Dva stražnja džepa i dva prednja džepa.**
- **Cordura® ojačanje na koljenima.**
- **Džep za olovku i ravnalo, džep s patentnim zatvaračem i džep za mobilni telefon.**

Tehnički opis

Konfekcijska veličina DE	40
Spol	Žene

List s podacima

Sastav tkanine	3% elastolefin
Sastav tkanine	33% pamuk
Sastav tkanine	64% poliester
Gramaza materijala / debljina tkanine	265 g/m ²
Pranje	60 °C šareno rublje
Boja	siva / crna
Vrsta proizvoda	Radne hlače