



## Kutna glodača glava 90° MEC17, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 63/5mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227510 63/5
GTIN	4960664452767
Razred artikla	250

### Opis

#### Izvedba:

Dugačke rezne oštrice omogućuju iznimno velike dubine rezanja.<br>Mali broj reznih oštrica.

### Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BDMT 170408
Ø prihvatne rupe	22 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	40 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229709 (T15; 3,5 Nm)
maksimalna dubina reza $a_p$ maks	15,7 mm
Ø reza $D_c$	63 mm
Broj oštrica Z	5
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,26 stupanj
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	54,6 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	119 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	124 mm
$\varnothing D_3$	56 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Stezni vijak	229709
--------------	--------