

**Svrlo za beton od tvrdog metala, svrdlo Ø: 6,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	786001 6,5
GTIN	4058546404185
Razred artikla	76G

**Opis****Izvedba:**

Svrlo sa vrhom od tvrdog metala, pločica lemljena na visokoj temperaturi. Asimetrična užljebljenja za dobro odvođenje odvojenih čestica.

**Udarno i rotacijsko svrdlo** sa snažnom izmjenjivom reznom pločicom od tvrdog metala.

**Upotreba:**

Pretežito za **bušenje rupa s udarnim bušilicama** u betonu, zidu, prirodnom i umjetnom kamenu.

Također za bušenje u tvrdom i mekom drvu, plastičnim materijalima, akrilu i keramici.

Zbog korekcije rezanja prikladan i za bušenje kaljenog čelika.

**Tehnički opis**

Ø drške	6,5 mm
SvrloØ	6,5 mm
ukupna duljina	100 mm
Duljina spirale	60 mm

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Standard	DIN 8039
Standard	ISO 5468
Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	Cilindrična drška
Vrsta proizvoda	Svrdlo za kamen