

**Svrdo za beton od tvrdog metala, svrdlo Ø: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	786001 20
GTIN	4058546404413
Razred artikla	76G

Opis**Izvedba:**

Svrdo sa vrhom od tvrdog metala, pločica lemljena na visokoj temperaturi. Asimetrična užljebljenja za dobro odvođenje odvojenih čestica.

Udarno i rotacijsko svrdlo sa snažnom izmjenjivom reznom pločicom od tvrdog metala. S brušenim vratilom s 3 površine.

Upotreba:

Pretežito za **bušenje rupa s udarnim bušilicama** u betonu, zidu, prirodnom i umjetnom kamenu.

Također za bušenje u tvrdom i mekom drvu, plastičnim materijalima, akrilu i keramici. Zbog korekcije rezanja prikladan i za bušenje kaljenog čelika.

Tehnički opis

ukupna duljina	160 mm
Duljina spirale	95 mm
SvrdoØ	20 mm
Ø drške	12,75 mm
Rezni materijal	Tvrdi metal (HM)
Standard	DIN 8039
Standard	ISO 5468
Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	Cilindrična drška
Vrsta proizvoda	Svrdo za kamen

