



## Kutna glodača glava 90° MEC17, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 40/4Lmm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 227500 40/4L  |
| GTIN           | 4960664396207 |
| Razred artikla | 250           |

### Opis

#### Izvedba:

Dugačke rezne oštrice omogućuju iznimno velike dubine rezanja.<br>Mali broj reznih oštrica.

### Tehnički opis

|  |                      |
|--|----------------------|
| maksimalna dubina reza $a_p$ maks          | 15,7 mm              |
| Duljina izboja $L_1$                       | 50 mm                |
| Vijak za izmjenjivu pločicu                | 229709 (T15; 3,5 Nm) |
| Ø reza $D_c$                               | 40 mm                |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice      | BDMT 170408          |
| Ø drške $D_s$ h6                           | 32 mm                |
| Ukupna duljina $L_{ukupno}$                | 150 mm               |
| Broj oštrica Z                             | 4                    |
| Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$ | 31,6 mm              |
| Interpolacija Ø $D_{maks}$                 | 78 mm                |
| Interpolacija Ø $D_{min}$                  | 73 mm                |
| Kut uranjanja $\alpha_{maks}$              | 0,45 stupanj         |
| Ø $D_3$                                    | 33 mm                |
| Izvedba drške                              | Cilindrična drška    |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj          |
| Primjena glodala    | Glodanje uglova     |
| Primjena glodala    | Uranjanje           |
| Primjena glodala    | Cirkularno glodalo  |
| Unutarnje hlađenje  | da                  |
| Vrsta proizvoda     | Kutna glodača glava |

---

## Pribor

|              |        |
|--------------|--------|
| Stezni vijak | 229709 |
|--------------|--------|