

**BDMT 170404 ER-JS, PR1535, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227560 INOX
GTIN	4960664685820
Razred artikla	25A

**Opis****Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$ .

Točno 90° do  $a_p = 9$  mm.

**Tehnički opis**

Tip	INOX
Posmak $f_z$ po zubu	0,09 – 0,13 mm
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 170404 ER-JS
Vrsta	PR1535
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	50 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		