

**Kutna glodača glava 90° MEC17, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 80/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227510 80/6
GTIN	4960664456697
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Dugačke rezne oštrice omogućuju iznimno velike dubine rezanja.
Mali broj reznih oštrica.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza a_p maks	15,7 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
Ø prihvatne rupe	27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BDMT 170408
Ø reza D_c	80 mm
Broj oštrica Z	6
Kut uranjanja α_{maks}	0,2 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	71,6 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	153 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	158 mm
$\varnothing D_3$	73 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229709
--------------	--------