



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|------------|
| Broj narudžbe | 711201 160 |
| GTIN | |
| Razred artikla | 73F |

Opis

Izvedba:

S dugim uskim čeljustima i umetnutim zglobom. kliješta Chromed, ručke s višekomponentnim pokrovima i KNIPEXAIEND Prihvat. KNIPEXtend se koristi za povezivanje ekstenzija, kao što su kopče za šifre boja (CCC) za prilagođavanje ili kopče za alat Tethered Tool Clips (TTC) za pričvršćivanje uređaja za zaštitu od pada Tethered Tools.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Napomena:

Prethodni model br. 711200 još uvijek se može naručiti do dostupnosti modela KNIPEXtend.

Tehnički opis

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Duljina čeljusti | 47 mm |
| ukupna duljina | 160 mm |
| Oblik otvora ključa | plosnato |
| Standard | DIN ISO 5745 |
| Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno |
| Drška | Višekomponentna navlaka |
| Materijal kliješta | Krom-vanadij-čelik |
| Površina kliješta | kromirani |

Vrsta proizvoda

Plosnata kliješta