

**Kliješta za rezanje, kromirana s navlakama, Ukupna duljina: 180mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	724861 180
GTIN	4003773043706
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Uski oblik s induktivno kaljenim oštricama (otprilike 62 HRC).
kliješta Chromed, ručke s višekomponentnim pokrovima i KNIPEXAIEND Prihvat.
KNIPEXtend se koristi za povezivanje ekstenzija, kao što su kopče za šifre boja (CCC) za prilagođavanje ili kopče za alat Tethered Tool Clips (TTC) za pričvršćivanje uređaja za zaštitu od pada Tethered Tools.

Standard:**DIN ISO 5749****Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Napomena:

Prethodni model br. 724860 još uvijek se može naručiti do dostupnosti modela KNIPEXtend.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	2,5 mm
ukupna duljina	180 mm
Kapacitet rezanja meke žice do Ø	4 mm
Standard	DIN ISO 5749
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 62 HRC).

Površina	kromirani
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela	ne
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta