

Garant**Čelična stega, Stezni raspon: 800mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 860482 800 |
| GTIN | 4067263742951 |
| Razred artikla | 81D |

Opis**Izvedba:**

Vodilica / fiksni krak od glatko vučenog čelika, pomični krak od čelika kovanog u ljevačkom kalupu, čelik poboljšán i pocinčan. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem, brunirano. Odvojivi tlačni umetak s ugrađenim **osiguračem vretena sprječava otpuštanje** vretena u slučaju vibracija. Maksimalni prijenos sile preko **čvrste ručke** s ugodnom Haptoprene površinom i žilavom polipropilenskom jezgrom. Protuklizna površinska struktura, ne klizi čak ni iz mokrih, nauljenih ruku.

Tehnički opis

| | |
|------------------|-----------|
| Istovar | 120 mm |
| Stezni raspon | 800 mm |
| Presjek vodilice | 27×13 mm |
| Vrsta proizvoda | Stezačica |

