

Garant**Čelična stega, Stezni raspon: 1250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	860482 1250
GTIN	4067263742975
Razred artikla	81D

Opis**Izvedba:**

Vodilica / fiksni krak od glatko vučenog čelika, pomični krak od čelika kovanog u ljevačkom kalupu, čelik poboljšan i pocinčan. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem, brunirano. Odvojivi tlačni umetak s ugrađenim **osiguračem vretena sprječava otpuštanje** vretena u slučaju vibracija. Maksimalni prijenos sile preko **čvrste ručke** s ugodnom Haptoprene površinom i žilavom polipropilenskom jezgrom. Protuklizna površinska struktura, ne klizi čak ni iz mokrih, nauljenih ruku.

Tehnički opis

Presjek vodilice	27×13 mm
Istovar	120 mm
Stezni raspon	1250 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

