

HOLEX**Tanjurasta četka Naizmjenično pletenje, čelična žica 0,50 mm, Četka Ø D1×navoj M: 115XM14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	571308 115XM14
GTIN	4067263906759
Razred artikla	57H

Opis**Izvedba:**

Savijena **konusna četka** s glatkom žicom 0,50 mm, **spletana** i čvrsto prešana u čeličnom korpusu. **Agresivno djelovanje četkanja s velikom otpornošću na trošenje.**

Upotreba:

Naizmjenično pleteno (desno/lijevo) za povećanu agresivnost kod teških radova četkanja. Jako prikladno za miran rad na kutovima i rubovima.

Idealno za obradu teško dostupnih mjesta i za teške radove četkanja kao npr. za skidanje taloga, skidanje korodiranih slojeva, hrapavosti, čišćenje metalnih dijelova, kao i za čišćenje ploča od oplate.

S **unutarnjim navojem M14**, za izravan prihvat **na kutnim brusilicama.**

Tehnički opis

Broj tučaka	20
Navoj M	M14
Ø četke D ₁	115 mm

Debljina svornjaka	0,5 mm
Širina završetka L ₁	12 mm
Duljina obruba H ₁	24 mm
maksimalan broj okretaja	12500 min ⁻¹
Materijal opreme	Čelična žica
Upuštanje	Izmjenično pletenje
Vrsta proizvoda	Stožasta četka