

**HOLEX****Kupolasta četka Čelična žica 0,35 mm, Četka Ø D1×navoj M: 65XM14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	572050 65XM14
GTIN	4067263906933
Razred artikla	57H

**Opis****Izvedba:**

Glatka žica, **spletana** i čvrsto prešana u čeličnom korpusu. **Agresivno djelovanje četkanja s velikom otpornošću na trošenje.**

**Upotreba:**

Specijalno za prihvat na kutnim brusilicama.  
S **unutarnjim navojem M14.**

**Tehnički opis**

maksimalan broj okretaja	12500 min <sup>-1</sup>
Ø četke D <sub>1</sub>	65 mm
Duljina obruba H <sub>1</sub>	20 mm
Sigurnosni potporni prten	ne
Debljina svornjaka	0,35 mm
Navoj M	M14
Materijal opreme	Čelična žica

Vrsta proizvoda

Kupolasta četka