

**Garant**

Vario plus eco nosač oštrice konveksni za čeono ubodno tokarenje, derecha,  
Ø područja uboda D1 / D2: 33/43mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274512 33/43
GTIN	4067263934974
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

**Odgovara:**

Stezni držač br. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Pažnja:**

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

**Napomena:**

D<sub>1</sub> = minimalni Ø za 1. utor / D<sub>2</sub> = maksimalni Ø za 1. utor.

**Tehnički opis**

Serijski naziv	Eco
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	Br. 273656 – 273749
maksimalna dubina reza t <sub>maks</sub>	16 mm
maksimalni 1. utor Ø D <sub>2</sub>	43 mm

minimalni 1. utor $\varnothing D_1$	33 mm
Primjena	derecha
Unutarje hlađenje	sí
Širina utora w	2 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje