

**Garant**

**Vario plus Eco nosač oštrica, konveksni za čeono ubodno tokarenje, desni, Ø područja uboda D1 / D2: 26/39mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 274516 26/39  |
| GTIN           | 4067263950592 |
| Razred artikla | 21U           |

**Opis****Izvedba:**

Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

**Odgovara:**

Stezni držač br. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Pažnja:**

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

**Napomena:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. utor /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. utor.

**Tehnički opis**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| maksimalna dubina reza $t_{maks}$     | 18 mm               |
| maksimalni 1. utor Ø $D_2$            | 39 mm               |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | Br. 273656 – 273749 |
| minimalni 1. utor Ø $D_1$             | 26 mm               |

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Seriya            | Vario plus Eco                       |
| Primjena          | desni                                |
| Unutarje hlađenje | śí                                   |
| Širina utora w    | 3 mm                                 |
| Vrsta proizvoda   | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |