

mimatic
Tool Systems**Nastavci za odrez PolySAW-G Širina $a_p \geq 1$ mm, TiAlN, \varnothing D: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218220 32
GTIN	2050001737199
Razred artikla	29C

Opis**Izvedba:**

Za odrezivanje, piljenje i izradu proreza.
PolySAW-G omogućuje obradu do pune dubine reza.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za a_e maks.

Tehnički opis

Širina ploča E	6 mm
Dubina zahvata $a_{e \text{ maks}}$ po rezu	7,6 mm
tip osnovnog držača	09/16
\varnothing D	32 mm
Broj oštrica Z	18
Drška	s rupom
Prevlaka	TiAlN
Posmak f_z	0,015 mm

Materijal	VHM
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	300 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
GG(G)	prikladno	120 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

Osnovni držačWeldon drška tip 09/16	218205 09/16
-------------------------------------	--------------