

Garant

Vario plus Eco nosač oštrica, konveksni za čeono ubodno tokarenje, desni, Ø područja uboda D1 / D2: 67/100mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274520 67/100
GTIN	4067263962137
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

Odgovara:

Stezni držač br. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. utor / D_2 = maksimalni Ø za 1. utor.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza t_{maks}	25 mm
maksimalni 1. utor Ø D_2	100 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	Br. 273656 – 273749
Seriya	Eco

minimalni 1. utor $\varnothing D_1$	67 mm
Primjena	desni
Unutarje hlađenje	śí
Širina utora w	4 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje