

Garant

Vario plus Eco nosač oštrica, konveksni za čeono ubodno tokarenje, desni, Ø područja uboda D1 / D2: 52/72mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274520 52/72
GTIN	4067263962120
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

Odgovara:

Stezni držač br. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. utor / D_2 = maksimalni Ø za 1. utor.

Tehnički opis

minimalni 1. utor Ø D_1	52 mm
maksimalni 1. utor Ø D_2	72 mm
Serijski naziv	Eco
maksimalna dubina reza t_{maks}	25 mm

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	Br. 273656 – 273749
Primjena	desni
Unutarje hlađenje	sí
Širina utora w	4 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje