

Garant

Vario plus Eco nosač oštrica, konveksni za čeono ubodno tokarenje, poveznice, Ø područja uboda D1 / D2: 150/250mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274521 150/250
GTIN	4067263962236
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

Odgovara:

Stezni držač br. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D₁ = minimalni Ø za 1. utor / D₂ = maksimalni Ø za 1. utor.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	Br. 273656 – 273749
maksimalna dubina reza t _{maks}	28 mm
maksimalni 1. utor Ø D ₂	250 mm
Seriya	Eco

minimalni 1. utor $\varnothing D_1$	150 mm
Primjena	poveznice
Unutarje hlađenje	si
Širina utora w	4 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje