

Garant**Vario plus Eco nosač oštrica, konkavni za čeono ubodno tokarenje, desni, Ø područja uboda D1 / D2: 26/41mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 274522 26/41 |
| GTIN | 4067263950998 |
| Razred artikla | 21U |

Opis**Izvedba:**

Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

Odgovara:

Stezni držač br. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. utor / D_2 = maksimalni Ø za 1. utor.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| maksimalna dubina reza t_{maks} | 22 mm |
| maksimalni 1. utor Ø D_2 | 41 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | Br. 273656 – 273749 |
| Seriya | Vario plus Eco |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| minimalni 1. utor $\varnothing D_1$ | 26 mm |
| Primjena | desni |
| Unutarje hlađenje | sí |
| Širina utora w | 4 mm |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |