

## ejendals

### Par rukavica Tegera® 9125, Veličina rukavice: 8



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094398 8
GTIN	7392626027374
Razred artikla	04R

#### Opis

##### Izvedba:

**Tegera® 9125.** Rukavica od vodoodbojne **sintetičke kože** (Microthan®) s podstavljenim dlanom. Strukturirana površina za bolje **prianjanje na suhim i mokrim površinama**. S reflektirajućim trakama na stražnjoj strani ruke za veću vidljivost. Kratki model s ojačanim kažiprstom.

##### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

##### Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Izrazito uski kroj. Rukavice su za broj manje.

#### Tehnički opis

Veličina rukavice	8
Oznaka proizvođača	TEGERA PRO 9125
Sadržaj	6
Funkcija rukavice	Zatvarač na čičak

EN 388	2122X
Materijal nosača	Poliester
Prevlaka	Umjetna koža
Varijanta presvlake	bez presvlake
Područje primjene	Svestranost
Boja	siva / crna / žuta
Primjena	višekratno
Materijal	Sintetička koža
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice