

ejendals

Par rukavica Tegera® 9125, Veličina rukavice: 9



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094398 9
GTIN	7392626027381
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 9125. Rukavica od vodoodbojne **sintetičke kože** (Microthan®) s podstavljenim dlanom. Strukturirana površina za bolje **prianjanje na suhim i mokrim površinama**. S reflektirajućim trakama na stražnjoj strani ruke za veću vidljivost. Kratki model s ojačanim kažiprstom.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Izrazito uski kroj. Rukavice su za broj manje.

Tehnički opis

Veličina rukavice	9
Oznaka proizvođača	TEGERA PRO 9125
Sadržaj	6
Funkcija rukavice	Zatvarač na čičak

EN 388	2122X
Materijal nosača	Poliester
Prevlaka	Umjetna koža
Varijanta presvlake	bez presvlake
Područje primjene	Svestranost
Boja	siva / crna / žuta
Primjena	višekratno
Materijal	Sintetička koža
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice