

ejendals

Par rukavica Tegera® 877, Veličina rukavice: 9



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094313 9
GTIN	7340118398150
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 877. Izvanredno tanko za visoku udobnost nošenja uz maksimalnu osjetljivost. Antistatičke rukavice za **ESD** primjene. Primjereno i za upravljanje **dodirnim zaslonima**.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Rukavice koje štite od elektrostatičkog pražnjenja, ne izoliraju ruke od električnih napona. Nisu prikladne za radove na vodovima koji su pod naponom ili za zaštitu od strujnih udara, već samo za zaštitu proizvoda.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	TEGERA 877
Veličina rukavice	9
Sadržaj	6

Funkcija rukavice	Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
EN 388	3120X
Materijal nosača	Najlon
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Boja	plava / crna
Tehnologija pletenja	18G
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice