

ejendals

Par rukavica Tegera® 9125, Veličina rukavice: 10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094398 10
GTIN	7392626027398
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 9125. Rukavica od vodoodbojne **sintetičke kože** (Microthan®) s podstavljenim dlanom. Strukturirana površina za bolje **prianjanje na suhim i mokrim površinama**. S reflektirajućim trakama na stražnjoj strani ruke za veću vidljivost. Kratki model s ojačanim kažiprstom.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Izrazito uski kroj. Rukavice su za broj manje.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	TEGERA 9125
Veličina rukavice	10
Sadržaj	6
Funkcija rukavice	Zatvarač na čičak

EN 388	2122X
Materijal nosača	Poliester
Prevlaka	Umjetna koža
Varijanta presvlake	bez presvlake
Područje primjene	Svestranost
Boja	siva / crna / žuta
Primjena	višekratno
Materijal	Sintetička koža
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice