

# Yale

## Hidraulički podizač JH, nosivost: 20t



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086045 20
GTIN	4025092162777
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

Robusna konstrukcija s velikim postoljem za stabilnost, s graničnikom tlaka. Lakohodna poluga pumpe s upravljanjem ventila. Glava narovašena, moguće izbušiti glavu te izraditi navoj. **Nije moguće koristiti u vodoravnom položaju.**

### Tehnički opis

najmanja visina ugradnje	240 mm
Visina hoda	153 mm
maksimalna nosivost	20 t
Vrsta proizvoda	Ručna dizalica / dizalica strojeva