

**Garant****Kutna glodača glava 90°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 40/4mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215050 40/4
GTIN	4045197132604
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Od kaljenog specijalnog alatnog čelika za rad bez vibracija i dug vijek trajanja. Zahvaljujući ravnoj reznoj oštrici postižu se površine visoke kvalitete.

### Napomena:

Kako biste mogli koristiti sve **4 oštrice**, izmjenjiva se pločica mora **uvijek zakretati u navedenom smjeru**.

GARANT moment odvijačem TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 9IP**.

## Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	16 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SOMT 09T304
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	40 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Broj oštrica Z	4
Izvedba drške	s provrtom

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219810
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2