

Garant

Izmjenjiva glava izravno nazubljena, brušena desni hod, Ø radnog područja: 13-24mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	327470 13-24
GTIN	4067263558187
Razred artikla	31G

Opis**Izvedba:**

Izmjenjive glave izrađene od visokolegiranog alatnog čelika, **izravno nazubljene** s definiranom brušenom geometrijom zuba. To rezultira precizno definiranim rubnim radijusima za dulji vijek trajanja i optimalno prianjanje.

Odgovara:

Osnovno tijelo za šiljak za tokarenje br. 327455, 327465.

Napomena:

Izmjenjive glave su kompatibilne sa starim sustavom br. 327601/7611/7641/7651 CoAE Röh.

Tehnički opis

prikladni Ø vrhova za tokarilice D	6 mm
Duljina	36 mm
Ø kružnice A	12 mm
Ø radnog područja	13 - 24 mm
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarenje

