

**Garant**

**Izmjenjiva glava izravno nazubljena, brušena lijevi hod, Ø radnog područja:  
17-32mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	327472 17-32
GTIN	4067263558262
Razred artikla	31G

**Opis****Izvedba:**

Izmjenjive glave izrađene od visokolegiranog alatnog čelika, **izravno nazubljene** s definiranom brušenom geometrijom zuba. To rezultira precizno definiranim rubnim radijusima za dulji vijek trajanja i optimalno prianjanje.

**Odgovara:**

Osnovno tijelo za šiljak za tokarenje br. 327455, 327465.

**Napomena:**

**Izmjenjive glave su kompatibilne sa starim sustavom br. 327601/7611/7641/7651 CoAE Röh.**

**Tehnički opis**

Ø radnog područja	17 - 32 mm
Ø kružnice A	16 mm
Duljina	33 mm
prikladni Ø vrhova za tokarilice D	10 mm
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarenje

