

**Garant****SOMT 09T304 TR, HB735, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215078 UNI
GTIN	4045197455031
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Iznimno **čvrste izmjenjive rezne pločice** prema normiranim ISO mjerama, precizno sinterirane i brušene. Zahvaljujući strukturi od fine granulacije velika žilavost i otpornost na trošenje.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \text{ maks}} = 5 \text{ mm}$ .

Kutni radijus: 0,4 mm

**Tehnički opis**

Tip	UNI
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT 09T304 TR
Vrsta	HB735
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	320 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	215 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	S
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	K
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		