

Garant**MPHX 1104 PPER, HB7535, tip: ST500****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214960 ST500
GTIN	4045197327901
Razred artikla	21A

OpisMPHX 1104 PPER ST500 Posmak f_z po zubu: 0,1 mm**Tehnički opis**

Posmak f_z po zubu	0,1 mm
Tip	ST500
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	MPHX 1104 PPER
Vrsta	HB7535
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
--	--------------	-------	---------

Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		