

HOLEX**Četka u obliku kista s pletenom žicom Čelična žica, Četka Ø D1×debljina četke: 22X0,25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	574850 22X0,25
GTIN	4067263935087
Razred artikla	57H

Opis**Izvedba:**

Glatka, **spletana** žica, prešana u čeličnom tijelu, Ø **drške 6 mm**, ravnomjerna gustoća čekinja, iznimno otporna na trošenje.

Upotreba:

Za skidanje srha, boje i za sve srednje teške do teške radove četkanja. **Četka se otvara ovisno o broju okretaja više ili manje i stoga se može uvesti i u uski prostor, da biste npr. radili u unutrašnjosti kućišta.**

Tehnički opis

Debljina svornjaka	0,25 mm
Duljina obruba H ₁	28 mm
Ø četke D ₁	22 mm
Broj tučaka	6
maksimalan broj okretaja	20000 min ⁻¹
Ø drške D _s	6 mm
Materijal opreme	Čelična žica
Upuštanje	Lijevo spleteno

Vrsta proizvoda

Četka u obliku kista