

**Garant****Kutna glodača glava 90°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/5mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 215050 50/5   |
| GTIN           | 4045197132628 |
| Razred artikla | 210           |

**Opis****Izvedba:**

Od kaljenog specijalnog alatnog čelika za rad bez vibracija i dug vijek trajanja. Zahvaljujući ravnoj reznoj oštrici postižu se površine visoke kvalitete.

**Napomena:**

Kako biste mogli koristiti sve **4 oštrice**, izmjenjiva se pločica mora **uvijek zakretati u navedenom smjeru**.

GARANT moment odvijačem TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 9IP**.

**Tehnički opis**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Ø prihvatne rupe                             | 22 mm                |
| Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>           | 40 mm                |
| Ø reza D <sub>c</sub>                        | 50 mm                |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice        | SOMT 09T304          |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219810 (9IP; 2,2 Nm) |
| Broj oštrica Z                               | 5                    |
| Izvedba drške                                | s provrtom           |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj          |
| Primjena glodala    | Glodanje uglova     |
| Podjela oštrica     | nejednako           |
| Unutarnje hlađenje  | da                  |
| Izmjena alata       | PowerCard           |
| Vrsta proizvoda     | Kutna glodača glava |

## Pribor

|   |            |
|---|------------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni                    | 219810     |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP    | 674252 9IP |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |