

Garant
Kutna glodača glava 90°, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 25/2mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215045 25/2
GTIN	4045197221674
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Od kaljenog specijalnog alatnog čelika za rad bez vibracija i dug vijek trajanja. Zahvaljujući ravnoj reznoj oštrici postižu se površine visoke kvalitete.

Napomena:

Kako biste mogli koristiti sve **4 oštrice**, izmjenjiva se pločica mora **uvijek zakretati u navedenom smjeru**.

GARANT moment odvijačem TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 9IP**.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	105 mm
Duljina izboja L_1	31 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø drške D_s h6	25 mm
Ø reza D_c	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SOMT 09T304
Broj oštrica Z	2
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova

Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219810