

Garant**NC zabušivač, 90°, Ø D_s: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	231500 16
GTIN	4045197220462
Razred artikla	21Y

Opis**Izvedba:
S Weldon drškom.****Tehnički opis**

maksimalni Ø rupe d ₁	15 mm
Ø drške D _s	16 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	16
Ukupna duljina L _{ukupno}	100 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	231540 TX15 (2,5 Nm)
Duljina drške h	70 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGT 11T3
maksimalna dubina bušenja l ₁	7 mm
Broj oštrica Z	1
Drška	Weldon drška
Zabušivač prikladan za oblik ploče	90
Zabušivač prikladan za oblik ploče	Radijus
Atribut imena proizvoda	90°
Unutarnje hlađenje	ne
Kut vrha	90 stupanj

Vrsta proizvoda

Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Torx® pritezni vijak tip TX15

231540 TX15

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm

659957 500