

Garant**SOMT 09T304 TR, HB7515, tip: ST1400**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215073 ST1400
GTIN	4045197554437
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Iznimno **čvrste izmjenjive rezne pločice** prema normiranim ISO mjerama, precizno sinterirane i brušene. Zahvaljujući strukturi od fine granulacije velika žilavost i otpornost na trošenje.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\text{ maks}} = 5$ mm.

Kutni radijus: 0,4 mm

Posmak f_z po zubu: 0,12 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,12 mm
Tip	ST1400
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT 09T304 TR
Vrsta	HB7515
Rezni materijal	HM

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	400 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	280 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	235 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	205 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	290 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		