

Garant**NC zabušivač, 142°, Ø D_s: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	231502 20
GTIN	4045197324016
Razred artikla	21Y

Opis**Izvedba:
S prihvatom Weldon.****Tehnički opis**

Vijak za izmjenjivu pločicu	231540_TX15 (2,5 Nm)
Ukupna duljina L _{ukupno}	100 mm
maksimalna dubina bušenja l ₁	3 mm
Ø drške D _s	20 mm
Duljina drške h	70 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGT 11T3
maksimalni Ø rupe d ₁	18,5 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	16
Broj oštrica Z	1
Drška	Weldon drška
Zabušivač prikladan za oblik ploče	142
Atribut imena proizvoda	142°
Unutarnje hlađenje	ne
Kut vrha	142 stupanj

Vrsta proizvoda

Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx® pritezni vijak tip TX15

231540 TX15

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Momentni odvijačsa skalom, prihvatom izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm

659957 500