

**Garant****Pločasto glodalo s prihvatom Širina ap 1,5 mm, Ø D / broj pločica Z: 63/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218422 63/4
GTIN	4045197533760
Razred artikla	21P

**Opis****Izvedba:**

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i **cjenovno povoljnog čeličnog lista** ili drške i **preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje**.

**Upotreba:**

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji poželjno je primijeniti HSS list.

**Upotreba, reklamni tekst:**

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji poželjno je primijeniti HSS list.<br>Broj narudžbe: 218440 do 218444 (pogledajte glavni katalog)

**Pažnja:**

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

**Napomena:**

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.

Može se nabaviti do Ø D = 200 mm.

**Tehnički opis**

Vijenac Ø d <sub>1</sub>	32 mm
--------------------------	-------

Ø prihvatne rupe	22 mm
Osnovni držač Ø d <sub>2</sub>	40 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	63 mm
maksimalna dubina reza a <sub>p maks</sub>	15,5 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub> za a <sub>p</sub> 1,5 mm	51,4 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XC.. 1113
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub> za a <sub>p</sub> 2,2 mm	52 mm
Duljina vijenca L <sub>1</sub>	38 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub> za a <sub>p</sub> 3,1 mm	52,8 mm
Broj oštrica Z	4
Izvedba drške	s rupom
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo